

Ściany boczne z pełnej blachy,, wysokość 2500 mm, głębokość: 600mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990622 600
GTIN	4004514249319
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Ocynkowana blacha stalowa, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku. składający się z 2 ścian bocznych o wysokości 1 300 mm.

Pasuje do:

regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990602.

w dostawie::

śruby/nakrętki do mocowania.

Opis techniczny

konstrukcja ściany bocznej	dwuczęściowe
w dostawie:	wysokość 2×1300 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
całkowita wysokość regału	2500 mm
pasują do regałów z ukośnymi półkami	tak
możliwość zastosowania jako ściana działowa	nie

szerokość	600 mm
montaż przez klienta	tak
pasują do regałów o głębokości	600 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy	tak
Zakres zastosowania	Regały półkowe
wysokość	2500 mm
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	wysokość 2500 mm
Rodzaj produktu	Ścianki boczne