

**HOLEX®****Krażki włókninowe, mocowane na rzepy, Ø 125 mm, porównanie ziarnistości:  
100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5695 100
GTIN	4045197575197
Klasa artykułu	52X

**Opis****Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym, pozwalającym na dokładne pozycjonowanie i zapewniającym dobrą przyczepność krążka na talerzu podporowym (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerza mocowanego na rzepy nr 566965**).  
jak 566950.

**Norma:**

Tarcza ścierna z włókniny na rzep z wymowalnym rdzeniem centrującym (**jak 566940; 566950**).

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.  
Do **obróbki wykańczającej, matowania**, z wyraźnym zmniejszeniem wysokości nierówności powierzchni oraz do **lekkiego oczyszczania** (np. usuwania nalotów) i **usuwania zadziorów**.

**Zawartość:**

80 krążków w pojemniku.

**wskazówka:**

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

**Sprzedaj tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.**

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

## Opis techniczny

Ø tarczy	125 mm
kolor	brązowe
porównanie ziarnistości	100
wersja	A coarse
ziarnistość	zgrubne
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
maks. prędkość obwodowa	40 m/s