

Ściany boczne z pełnej blachy,, wysokość 3000 mm, głębokość: 600 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990624 600
GTIN	4004514249357
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Ocynkowana blacha stalowa, ściany boczne nakładają się na krawędziach styku. składający się z 3 ścian bocznych o wysokości 1050 mm.

Pasuje do :

regałów z półkami nr 990500-990554 oraz regałów z ukośnymi półkami nr 990600-990602.

w dostawie::

śruby/nakrętki do mocowania.

Opis techniczny

wysokość	3 000 mm
całkowita wysokość regału	3000 mm
pasują do regałów z ukośnymi półkami	tak
konstrukcja ściany bocznej	trzyzęściowe
szerokość	600 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak

możliwość zastosowania jako ściana działowa	nie
w dostawie:	wysokość 3×1050 mm
montaż przez klienta	tak
pasują do regałów o głębokości	600 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy	tak
Atrybut nazwy produktu	wysokość 3000 mm