

Garant**Wiertła krótkie HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 8,1 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 113260 8,1 |
| GTIN | 4045197007063 |
| Klasa artykułu | 11B |

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne otwory dzięki **wysokiej precyzji ruchu obrotowego i specjalnemu profilowi rowków wiórowych.**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Zaleta:

zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 24,9 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 37 mm

długość całkowita L: 79 mm

Ø chwytu D_s: 8,1 mm

posuw f w stali INOX < 900 N/mm²: 0,09 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|--------------|
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm ² | 0,09 mm/obr, |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Długość rowków wiórowych L _c | 37 mm |
| Ø nom. D _c | 8,1 mm |

| | |
|---|-----------------|
| Tolerancja \varnothing nominalnej | h8 |
| \varnothing chwytu D_s | 8,1 mm |
| długość całkowita L | 79 mm |
| norma | DIN 1897 |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 | 24,9 mm |
| kąt wierzchołkowy | 130 stopni |
| powłoka | TiAlN |
| Materiał ostrza | HSS E |
| chwyt | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | niebieskie |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |