

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokość 400 mm, wysokość / szerokość półek: 3000/2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990700 3000/2000
GTIN	4004514215185
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTI^{plus} 250. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna **nośność półek**: 400 kg. **Nośność pola**: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

łączna głębokość belek: głębokość nominalna + 36 mm

wysokość belek: 65 mm.

Zastosowanie:

Magazynowanie artykułów o dużej objętości. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

wskazówka:

- **Półki umieszcza się segmentowo, zależnie od szerokości. Segmenty: 750 mm i 1000 mm.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy. Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.**

- Regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500 – 990554, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.
- Długość wybocheniowa (K) może wynosić maks. 600 mm. Dopuszczalna nośność pola musi zostać zmniejszona o udział tej półki.
- Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

konstrukcja regałów	regał podstawowy
szerokość	2060 mm
wysokość	3000 mm
montaż przez klienta	tak
liczba poziomów magazynowania	5
materiał poziomów magazynowania	blacha stalowa, ocynkowana
szerokość półki	2000 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2060 mm
głębokość półki	400 mm
głębokość	437 mm
głębokość regału	400 mm
szerokość regału	2000 mm
wys. regału	3000 mm
Maksymalne obciążenie półki	400 kg
maksymalne obciążenie pola	2000 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	400 kg
Grubość półki	40 mm
wysokość wzdłużnic	65 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokość 400 mm

Rodzaj produktu

Regał o dużej rozpiętości

Akcesoria

Półki z blachy stalowej ocynkowane głębokość 400 mm

990795 400

Stopa zaciskowa

990852