

**uvex****Para rękawic uvex C300 foam, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094480 9
GTIN	4048612021835
Klasa artykułu	04W

**Opis****Wykonanie:**

**Seria uvex 300.** Lekkie, innowacyjne rękawice wykonane w technologii Bamboo TwinFlex®, zapewniają dobrą ochronę przed przecięciem, dużą odporność na ścieranie i komfort noszenia. Technologia uvex climazone zapewnia wysoką elastyczność i dobry mikroklimat w rękawicach, przy jednocześnie dobrym czuciu w palcach. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu. C300 foam. Z powłoką Soft-Grip-Foam, zapewniającą pewny chwyt w środowisku wilgotnym.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 3X42C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: nityl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: czarne

nie zawierają silikonu: tak

## Opis techniczny

nie zawierają silikonu	tak
EN 388 odporność na przekłucie	2
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
materiał powłoki	PU
masa	14,9 g
EN 388 odporność na rozerwanie	4
oddychanie	dobry
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
bez dimetyloformamidu	tak
Ochrona przed gorącem	brak
pryczepność na mokro	umiarkowany
rozmiar rękawic	9
dopasowany kształt	bardzo dobry
EN 388 odporność na przecięcie	3
EN 388 odporność na ścieranie	4
Seria	uvex C300
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	3X42C
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	czarne
Stopień ochrony przed przecięciem	C

