

Regały o dużej rozpiętości, dostawne, głębokość 800 mm, wysokość / szerokość półek: 2500/2500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990735 2500/2500
GTIN	4004514200952
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTI^{plus} 250. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna **nośność półek**: 400 kg. **Nośność pola**: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

łączna głębokość belek: głębokość nominalna + 36 mm

wysokość belek: 65 mm.

Zastosowanie:

Magazynowanie artykułów o dużej objętości. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

wskazówka:

- **Półki umieszcza się segmentowo, zależnie od szerokości. Segmenty: 750 mm i 1000 mm.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy. Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.**

- Regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500 – 990554, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.
- Długość wybozeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm. Dopuszczalna nośność pola musi zostać zmniejszona o udział tej półki.
- Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

szerokość	2506 mm
głębokość półki	800 mm
materiał poziomów magazynowania	blacha stalowa, ocynkowana
szerokość półki	2500 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
liczba poziomów magazynowania	4
wysokość	2500 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2506 mm
montaż przez klienta	tak
głębokość	837 mm
głębokość regału	800 mm
szerokość regału	2500 mm
wys. regału	2500 mm
Maksymalne obciążenie półki	400 kg
maksymalne obciążenie pola	1600 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	400 kg
Grubość półki	40 mm
wysokość wzdłużnic	65 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokość 800 mm

Rodzaj produktu

Regał o dużej rozpiętości

Akcesoria

Półki z blachy stalowej ocynkowane głębokość 800 mm

990805 800

Stopa zaciskowa

990852