

## Regały o dużej rozpiętości, dostawne, głębokość 400 mm, wysokość / szerokość półek: 2500/2500 mm



### Dane zamówienia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990745 2500/2500 |
| GTIN             | 2050001687722    |
| Klasa artykułu   | 96P              |

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTI<sup>plus</sup> 250. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna **nośność półek**: 400 kg. **Nośność pola**: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

**regał podstawowy**: długość nominalna + 60 mm

**regał dostawny**: długość nominalna + 6 mm

**łączna głębokość ramy**: głębokość nominalna + 37 mm

**wysokość belek**: 65 mm

#### wskazówka:

- elementy do mocowania w ścianie i posadzce nie wchodzą do zakresu dostawy
- regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500-990554, do których mogą się odnosić inne wymiary i komponenty. Chętnie przedstawimy dalsze możliwości. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt
- długość wybozeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 600 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
- dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

grubość płyty: 19 mm

wysokość wzdłużnic: 65 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2506 mm

liczba poziomów magazynowania: 4

Maksymalne obciążenie półki: 400 kg

## Opis techniczny

|   |                        |
|---|------------------------|
| szerokość   | 2506 mm                |
| wysokość  | 2500 mm                |
| montaż przez klienta  | tak                    |
| konstrukcja regałów   | regał dostawny         |
| liczba poziomów magazynowania   | 4                      |
| materiał poziomów magazynowania   | płyta wiórowa          |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego   | 2506 mm                |
| szerokość półki   | 2500 mm                |
| głębokość półki   | 400 mm                 |
| głębokość   | 437 mm                 |
| głębokość regału  | 400 mm                 |
| szerokość regału  | 2500 mm                |
| wys. regału   | 2500 mm                |
| Maksymalne obciążenie półki   | 400 kg                 |
| maksymalne obciążenie pola  | 1600 kg                |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg                 |
| grubość płyty   | 19 mm                  |
| wysokość wzdłużnic  | 65 mm                  |
| Regulacja wysokości co  | 25 mm                  |
| Wykonanie montażowe   | Regały łączone wtykowo |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| materiał               | ocynkowane       |
| Atrybut nazwy produktu | głębokość 400 mm |

---

## Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Półki z płyty wiórowej głębokość 400 mm | 990825 400 |
|---|------------|