

uvex**Para rękawic uvex C300 foam, rozmiar rękawic: 10**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094480 10
GTIN	4048612021842
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

Seria uvex 300. Lekkie, innowacyjne rękawice wykonane w technologii Bamboo TwinFlex®, zapewniają dobrą ochronę przed przecięciem, dużą odporność na ścieranie i komfort noszenia. Technologia uvex climazone zapewnia wysoką elastyczność i dobry mikroklimat w rękawicach, przy jednocześnie dobrym czuciu w palcach. Öko-Tex® Standard 100 i bez silikonu. C300 foam. Z powłoką Soft-Grip-Foam, zapewniającą pewny chwyt w środowisku wilgotnym.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 3X42C

materiał podłoża: poliamid, polietylen wysokociśnieniowy

powłoka: nityl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: czarne

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

masa	14,9 g
Ochrona przed gorącem	brak
nie zawierają silikonu	tak
EN 388 odporność na rozerwanie	4
materiał powłoki	PU
pryczepność na mokro	umiarkowany
EN 388 odporność na przekłucie	2
EN 388 odporność na przecięcie	3
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
EN 388 odporność na ścieranie	4
rozmiar rękawic	10
oddychanie	dobry
bez dimetyloformamidu	tak
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
dopasowany kształt	bardzo dobry
Seria	uvex C300
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	3X42C
materiał podłoża	poliamid, polietylen wysokociśnieniowy
powłoka	nityl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	czarne
Stopień ochrony przed przecięciem	C

