

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe, głębokość 800 mm, wysokość / szerokość półek: 2500/1500 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990730 2500/1500 |
| GTIN | 2050001688439 |
| Klasa artykułu | 96P |

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTI^{plus} 250. Poziomy magazynowanie można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna **nośność półek**: 400 kg. **Nośność pola**: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

łączna głębokość belek: głębokość nominalna + 36 mm

wysokość belek: 65 mm.

Zastosowanie:

Magazynowanie artykułów o dużej objętości. Dzięki obustronnej dostępności regału skróceniu ulega droga przebywana podczas kompletowania zlecenia.

wskazówka:

- **elementy do mocowania w ścianie i posadzce nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500-990554, do których mogą się odnosić inne wymiary i komponenty. Chętnie przedstawimy dalsze możliwości. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt**

· **długość wyboczeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 600 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 400 kg

Grubość półki: 40 mm

wysokość wzdłużnic: 65 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1560 mm

liczba poziomów magazynowania: 4

Maksymalne obciążenie półki: 400 kg

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------|
| głębokość półki | 800 mm |
| szerokość | 1560 mm |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego | 1560 mm |
| wysokość | 2500 mm |
| szerokość półki | 1500 mm |
| liczba poziomów magazynowania | 4 |
| montaż przez klienta | tak |
| konstrukcja regałów | regał podstawowy |
| materiał poziomów magazynowania | blacha stalowa, ocynkowana |
| głębokość | 837 mm |
| głębokość regału | 800 mm |
| szerokość regału | 1500 mm |
| wys. regału | 2500 mm |
| Maksymalne obciążenie półki | 400 kg |
| maksymalne obciążenie pola | 1600 kg |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 400 kg |
| Grubość półki | 40 mm |
| wysokość wzdłużnic | 65 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo |
| materiał | ocynkowane |
| Atrybut nazwy produktu | głębokość 800 mm |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Półki z blachy stalowej ocynkowane głębokość 800 mm | 990790 800 |
|---|------------|