

Pojemniki magazynowe otwarte, ocynkowane, typ: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	963342 4
GTIN	4052939477886
Klasa artykułu	96H

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, o dużej nośności i możliwości układania w wysokie stopy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.

cynkowany ogniowo.

wysokość: 128 mm

szerokość: 150 mm

głębokość: 235 mm

szerokość wewnętrzna: 138 mm

głębokość (wewn.): 200 mm

kolor: ocynkowany

Opis techniczny

przygotowane do pokrywy	tak
przygotowane do kodu EAN na spodzie	nie
blokada w szufladach	nie
możliwość opisu	na tabliczce wtykanej
głębokość	235 mm
do układania w stopy	tak

szerokość	150 mm
wysokość	128 mm
typ	4
przygotowane do wziernika stanowiącego przegrodę materiału sypkiego	nie
przygotowane do wziernika	tak
kolor	ocynkowany
materiał	z blachy stalowej
szerokość wewnętrzna	138 mm
głębokość (wewn.)	200 mm
Atrybut nazwy produktu	ocynkowane
kolor	ocynkowane