

 SCHAFFER

Skrzynki transportowe do układania w stosy, lakierowane, Typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	963385 2
GTIN	4052939882369
Klasa artykułu	96H

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, o dużej wytrzymałości. Nadają się do układania w wysokie stosy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.

lakierowane w kolorze szaro-niebieskim.

wysokość: 200 mm

szerokość: 321 mm

głębokość: 479 mm

wymiar nominalny szerokości: 300 mm

wymiar nominalny głębokości: 450 mm

Opis techniczny

materiał	z blachy stalowej
wywinięte obrzeże z 4 stron	tak
typ	2
rodzaj uchwytu	uchwyt opadający
głębokość	479 mm
szerokość	321 mm
nośność	120 kg

kolor	lakierowane w kolorze szaro-niebieskim
wysokość	200 mm
obciążenie przy ułożeniu w stos	1200 kg
pojemność	24,9 l
wymiar nominalny szerokości	300 mm
wymiar nominalny głębokości	450 mm
oznaczenie producenta	Seria 14/6
Rodzaj produktu	Skrzynki transportowe do układania w stosy