

Regały o dużej rozpiętości, dostawne, głębokość 600 mm, wysokość / szerokość półek: 3000/2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990765 3000/2000
GTIN	4004514215666
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTI^{plus} 250. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna **nośność półek**: 400 kg. **Nośność pola**: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

łączna głębokość ramy: głębokość nominalna + 37 mm

wysokość belek: 65 mm

wskazówka:

- Półki umieszcza się segmentowo, zależnie od szerokości. Segmenty: 750 mm i 1000 mm.
- Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzi w zakres dostawy. Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.
- Regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500 – 990554, w przypadku których można zamówić dodatkowe wymiary i elementy. Z przyjemnością przedstawimy Państwu inne opcje. Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę się z nami skontaktować.

- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm. Dopuszczalna nośność pola musi zostać zmniejszona o udział tej półki.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

materiał poziomów magazynowania	plyta wiórowa
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2006 mm
montaż przez klienta	tak
konstrukcja regałów	regał dostawny
głębokość półki	600 mm
liczba poziomów magazynowania	5
wysokość	3000 mm
szerokość	2006 mm
szerokość półki	2000 mm
głębokość	637 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość regału	2000 mm
wys. regału	3000 mm
Maksymalne obciążenie półki	400 kg
maksymalne obciążenie pola	1800 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	19 mm
wysokość wzdłużnic	65 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokość 600 mm
Rodzaj produktu	Regał o dużej rozpiętości

Aksesoria

Półki z płyty wiórowej głębokość 600 mm

990815 600