

Regały o dużej rozpiętości, dostawne, głębokość 600 mm, wysokość / szerokość półek: 2000/1500 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990765 2000/1500 |
| GTIN | 2050001688248 |
| Klasa artykułu | 96P |

Opis

Wykonanie:

Ocynkowana rama teowa. Ocynkowane półki z blachy stalowej MULTI^{plus} 250. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Mocowane wtykowo łączniki umożliwiają szybki montaż. Maksymalna **nośność półek**: 400 kg. **Nośność pola**: do wysokości 2000 mm - 1200 kg, przy 2500 mm - 1600 kg, przy 3000 mm - 2000 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

łączna głębokość ramy: głębokość nominalna + 37 mm

wysokość belek: 65 mm

wskazówka:

- elementy do mocowania w ścianie i posadzce nie wchodzą do zakresu dostawy
- regały o dużej rozpiętości WS 2000 są kompatybilne z regałami z półkami nr 990500-990554, do których mogą się odnosić inne wymiary i komponenty. Chętnie przedstawimy dalsze możliwości. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt
- długość wybozeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 600 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
- dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400 kg

grubość płyty: 19 mm

wysokość wzdłużnic: 65 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1506 mm

liczba poziomów magazynowania: 3

Maksymalne obciążenie półki: 400 kg

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------|
| montaż przez klienta | tak |
| wysokość | 2000 mm |
| głębokość półki | 600 mm |
| konstrukcja regałów | regał dostawny |
| liczba poziomów magazynowania | 3 |
| materiał poziomów magazynowania | płyta wiórowa |
| szerokość | 1506 mm |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego | 1506 mm |
| szerokość półki | 1500 mm |
| głębokość | 637 mm |
| głębokość regału | 600 mm |
| szerokość regału | 1500 mm |
| wys. regału | 2000 mm |
| Maksymalne obciążenie półki | 400 kg |
| maksymalne obciążenie pola | 1200 kg |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 400 kg |
| grubość płyty | 19 mm |
| wysokość wzdłużnic | 65 mm |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Wykonanie montażowe | Regały łączone wtykowo |

| | |
|------------------------|------------------|
| materiał | ocynkowane |
| Atrybut nazwy produktu | głębokość 600 mm |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Półki z płyty wiórowej głębokość 600 mm | 990810 600 |
|---|------------|