

## Wanny wychwytowe do zbiorników IBC 1000 l, lakierowane, liczba IBC× pojemność IBC (l): 2X1000



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Klasa artykułu	96U

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.  
z ocynkowanym rusztem.

#### Zastosowanie:

Do bezpiecznego magazynowania zbiorników **IBC**(Intermediate Bulk-Container) **iKTC**(Kubische Tank-Container).**Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1-3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1-4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Powłoka lakiernicza:

**Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.**

Grubość materiału: 3 mm

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 1000 l

wysokość: 435 mm

szerokość: 2650 mm

głębokość: 1300 mm

pojemność IBC/KTC: 2

nośność: 1000 kg/m<sup>2</sup>

**Opis techniczny**

masa lakierowanej	226 kg
masa ocynkowanej	239 kg
Liczba IBC	2
szerokość	2650 mm
pojemność koryta	1000 l
pojemność IBC/KTC	2
głębokość	1300 mm
wysokość	435 mm
nośność	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grubość materiału	3 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3