

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, przejezdne, liczba beczek x pojemność beczek (l): 1X200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981260 1X200
GTIN	4052462020795
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:

Każdy z 2 kółkami skrętnymi i stałymi z poliamidu (Ø 180 mm). 1 kółko skrętne z hamulcem. Z uchwytem do przesuwania i ocynkowanym rusztem. **Z pasami mocującymi.** cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego, wewnątrzzakładowego transportu beczek 200 l. **Do cieczy palnych** kategorii GHS 1-3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1-4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

Grubość materiału: 3 mm

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

pojemność koryta: 203 l

wysokość podwozia: 610 mm

szerokość: 800 mm
głębokość: 800 mm
wysokość ustawiania beczek: 220 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l: 1

Opis techniczny

głębokość	800 mm
pojemność koryta	203 l
szerokość	800 mm
Pojemność beczki	200 l
pasy mocujące	1× na 1 beczkę
masa	75 kg
wysokość ustawiania beczek	220 mm
Liczba beczek	1
nośność	1000 kg/m ²
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l	1
wysokość podwozia	610 mm
Grubość materiału	3 mm
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji łatwopalnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione