



## Wanny wychwytowe do beczek 200 l, z rusztem polietylenowym, liczba beczek x pojemność beczek (l)/typ: 2X60



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Klasa artykułu	96V

### Opis

#### Wykonanie:

Z polietylenu: lekkie, odporne na warunki atmosferyczne, mocne.

Kształt stożkowy: powierzchnia podstawy przylegająca do rusztu jest większa niż powierzchnia dna wanny. Dzięki zastosowaniu rusztu można magazynować również 2 beczki.

#### Zastosowanie:

Bez łap cokołu – do bezpośredniego ustawiania na posadzce albo europalecie. Wielk. typ F: Z 4 łapami cokołu (wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm) – do transportu wewnętrznego wózkami widłowymi ręcznymi/wózkami widłowymi wysokiego podnoszenia. **Niedozwolone magazynowanie mediów palnych** (dotyczy Niemiec).

#### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

#### wskazówka:

Stojaki do beczek 60 i 200 l zob. nr 981490.

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

pojemność koryta: 60 l

wysokość: 235 mm  
szerokość: 725 mm  
głębokość: 525 mm  
nośność: 150 kg

## Opis techniczny

pojemność koryta	60 l
wysokość	235 mm
Pojemność beczki	60 l
szerokość	725 mm
głębokość	525 mm
Liczba beczek	2
nośność	150 kg
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska