

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l)/typ: 3X200/L



Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 981275 3X200/L |
| GTIN | 4052462022720 |
| Klasa artykułu | 96U |

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.

z ocynkowanym rusztem.

cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

Grubość materiału: 3 mm

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 202 l

wysokość: 275 mm

szerokość: 1800 mm

głębokość: 800 mm

maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l: 3
nośność: 1000 kg/m²

Opis techniczny

| | |
|---|---|
| wysokość | 275 mm |
| pojemność koryta | 202 l |
| masa | 90 kg |
| maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l | 3 |
| szeregowe magazynowanie beczek | tak |
| Pojemność beczki | 200 l |
| szerokość | 1800 mm |
| Liczba beczek | 3 |
| głębokość | 800 mm |
| nośność | 1000 kg/m ² |
| Grubość materiału | 3 mm |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji żrących zabronione |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji palnych dozwolone |
| Magazynowanie | Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3 |