



**Wanny wychwytowe do zbiorników IBC 1000 l, z polietylenową podstawą ,  
liczba IBC×pojemność IBC (l): 2X1000**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Klasa artykułu	96V

## Opis

### Wykonanie:

Z polietylenu lekkie, odporne na działanie warunków atmosferycznych, mocne.

### Zastosowanie:

Do bezpiecznego magazynowania zbiorników **IBC** (Intermediate Bulk-Container) i **KTC** (Kubische Tank-Container). **Magazynowanie cieczy o stopniach zagrożenia dla wody GHS 1-4.**

Szczególnie **odporne na działanie kwasów, ługów** i olejów. W zależności od masy własnej IBC/ KTC nadają się do cieczy o maks. gęstości 1800 kg/m<sup>3</sup>. **Magazynowanie materiałów palnych niedozwolone** (dotyczy Niemiec).

### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 1100 l

wysokość: 720 mm

szerokość: 2260 mm

głębokość: 1430 mm

nośność/stanowisko: 2000 kg

masa: 141 kg

## Opis techniczny

nośność/stanowisko	2000 kg
Zawartość IBC	1000 l
głębokość	1430 mm
pojemność koryta	1100 l
wysokość	720 mm
szerokość	2260 mm
masa	141 kg
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3