

## Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l)/typ: 4X200



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	981275 4X200
GTIN	4052462021266
Klasa artykułu	96U

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm.  
z ocynkowanym rusztem.  
cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

#### Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

Grubość materiału: 3 mm

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 216 l

wysokość: 285 mm

szerokość: 1200 mm

głębokość: 1200 mm  
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l: 4  
nośność: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Opis techniczny

Pojemność beczki	200 l
wysokość	285 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l	4
masa	94 kg
głębokość	1200 mm
szerokość	1200 mm
Liczba beczek	4
pojemność koryta	216 l
nośność	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grubość materiału	3 mm
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3