



Wanny wychwytowe do zbiorników IBC 1000 l, z rusztem ocynkowanym, liczba IBC×zawartość IBC (l): 2X1000



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Klasa artykułu	96V

Opis

Wykonanie:

Z polietylenu lekkie, odporne na działanie warunków atmosferycznych, mocne.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego magazynowania zbiorników **IBC** (Intermediate Bulk-Container) i **KTC** (Kubische Tank-Container). **Magazynowanie cieczy o stopniach zagrożenia dla wody GHS 1-4.**

Szczególnie **odporne na działanie kwasów, ługów** i olejów. W zależności od masy własnej IBC/ KTC nadają się do cieczy o maks. gęstości 1800 kg/m³. **Magazynowanie materiałów palnych niedozwolone** (dotyczy Niemiec).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Opis techniczny

pojemność koryta	1000 l
nośność	4000 kg
wysokość	580 mm
szerokość	2530 mm
Zawartość IBC	1000 l

głębokość	1320 mm
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących dozwolone
Rodzaj produktu	Koryto zbierające