

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 4X60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981215 4X60
GTIN	2050001937520
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Powłoka lakiernicza:

Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.

wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

Grubość materiału: 3 mm

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 61 l

wysokość: 220 mm
szerokość: 900 mm
głębokość: 800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l: 4
nośność: 1000 kg/m²

Opis techniczny

wysokość	220 mm
Pojemność beczki	60 l
Liczba beczek	4
pojemność koryta	61 l
masa	46 kg
głębokość	800 mm
szerokość	900 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l	4
nośność	1000 kg/m ²
Grubość materiału	3 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3