

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, lakierowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 6X60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Powłoka lakiernicza:

Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.

wskazówka:

Stojak do beczek 60 l zob. nr 981490.

Opis techniczny

masa	58 kg
maksymalna liczba magazynowanych beczek 60 l	6
Pojemność beczki	60 l

głębokość	800 mm
Liczba beczek	6
pojemność koryta	74 l
wysokość	205 mm
szerokość	1300 mm
Obciążenie powierzchniowe	1000 kg/m ²
Grubość materiału	3 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3
Rodzaj produktu	Koryto zbierające