

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 2X200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Klasa artykułu	96U

Opis

Wykonanie:

Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm, do transportu wózkiem widłowym ręcznym lub wózkiem widłowym wysokiego podnoszenia. Ocynkowane ogniowo wg EN ISO 1461. z ocynkowanym rusztem.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody**, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

wskazówka:

Stojaki do beczek i rolki do beczek 200 l zob. od nr 981480 do 981485.

Grubość materiału: 3 mm

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 215 l

wysokość: 365 mm

szerokość: 1200 mm
głębokość: 800 mm
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l: 2
nośność: 1000 kg/m²

Opis techniczny

masa	72 kg
pojemność koryta	215 l
maksymalna liczba magazynowanych beczek 200 l	2
szerokość	1200 mm
Liczba beczek	2
Pojemność beczki	200 l
wysokość	365 mm
głębokość	800 mm
nośność	1000 kg/m ²
Grubość materiału	3 mm
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3