

**Para rękawic Waredex Work® 550,, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094545 8
GTIN	4008198755081
Klasa artykułu	04Q

**Opis****Wykonanie:**

**Waredex Work® 500.** Dobra przyczepność w kontakcie z zaolejonymi lub mokrymi przedmiotami dzięki szorstkiej powłoce poliuretanowej. Dobre dopasowanie i wycucie w palcach zapewniają wysoki komfort użytkowania. Bardzo duża odporność na przecięcia dzięki zabezpieczeniu mechanicznemu.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

nie zawierają silikonu	tak
dopasowany kształt	bardzo dobry
EN 388 odporność na ścieranie	4
przyczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany

bez dimetyloformamidu	tak
materiał powłoki	PU
oddychanie	bardzo dobry
rozmiar rękawic	8
pryczepność na mokro	umiarkowany
wyczucie przy dotyku	dobry
oznaczenie producenta	Waredex Work 550
Ochrona przed gorącem	brak
EN 388 odporność na rozerwanie	4
EN 388 odporność na przecięcie	5
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
zawartość	16
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Technologia tkania	13G
właściwości elektrostatyczne	Zanik ładunku 0,2 s według EN 61340-5-1
EN 388.	4541X
materiał podłoża	HPPE, szkło
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	szare / beżowe
masa	75 g
długość	255 - 265 mm
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe

