


Listwy krawędziowe, żółty, kątownik: 22,5OUT stopień



Dane zamówienia

Numer katalogowy	964558 22,5OUT
GTIN	662641861329
Klasa artykułu	96C

Opis

Wykonanie:

- przemysłowe maty do stanowisk roboczych, o zamkniętej antypoślizgowej powierzchni
- grubość materiału 13 mm zapewnia wysoki komfort ergonomiczny i zapobiega zmęczeniu
- elastyczny system połączeń wtykowych (płyty 91×91 cm, kąty wewnętrzne 45° i zewnętrzne 22,5°) umożliwia optymalne dostosowanie do istniejących warunków
- elastyczne krawędzie umożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
- stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN 51130 i BGR 181. 100% mieszanka gumy naturalnej do ogólnego zastosowania
- nie zawierają silikonu i metali ciężkich, więc nadają się do stosowania w lakierniach
- niezawierające DOP, DMF i substancji powodujących rozkład ozonu.

Listwy krawędziowe łączone wtykowo z czopami mocującymi 76 cm, kolor żółty. Listwy krawędziowe łączone wtykowo **bez** czopów mocujących 76 cm, lub z czopami mocującymi 36 cm, kolor żółty.

właściwości materiału: nieodporne na oleje

długość: 76 cm

Opis techniczny

czopów mocujących.	bez czopów mocujących
materiał	mieszanka gumy naturalnej
kątownik	22,5 stopni

długość	76 cm
Komfort pracy w pozycji stojącej	Izolacja (temperatura)
Komfort pracy w pozycji stojącej	Zapobiegające zmęczeniu
Komfort pracy w pozycji stojącej	Przeciwoślizgowe
ochrona przed uderzeniami	podłoga
właściwości materiału	nieodporne na oleje
Atrybut nazwy produktu	żółty
kolor	żółte
Rodzaj produktu	Wyposażenie do mat antypoślizgowych