

Drew. podesty bezp., z pojed. fazowaniem boku podłużnego i z podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych, szerokość 80 cm, długość: 200cm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	964852 200
GTIN	4047482094741
Klasa artykułu	96C

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. **Materiał:** Suszone **komorowo listwy bukowe** są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. **Elastyczne stopki gumowe** zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. **Odporność** na działanie większości olejów i chemikaliów.

Wysokość: ok. 35 mm. **Masa:** ok. 13 kg/m². Możliwe **szerokości podestu:** 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe **długości podestu:** Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.

Fazowanie:

Drewniane listwy na **podłużnym boku** podestu fazowane dodatkowo pod kątem 45°.

wskazówka:

Drewno jest produktem naturalnym. Silne usłojenie nie stanowi powodu do reklamacji.

Opis techniczny

masa	16,8 kg
długość	200 cm
materiał	listwy z drewna bukowego
zukosowanie	1-stronna
profil czołowy	2-stronna

Karta danych

odporność	na działanie większości kwasów i olejów
wysokość podestu	35 mm
Atrybut nazwy produktu	szerokość 80 cm
szerokość podestu	80 cm
Rodzaj produktu	Podest drewniany