


## Wanny regałowe zawieszane, lakierowane, z rusztem, dla długości rygli (mm) / pojemność koryta (l): 2700/200



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Klasa artykułu	96U

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.

#### Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. **Do cieczy łatwopalnych** kategorii GHS 1 - 3 oraz **cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.**

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Pasuje do :

Regałów na palety o głębokości 1100 mm. wielk. 2700/200 - nadaje się do zawieszania na regałach paletowych nr 991201-991226.

#### Powłoka lakiernicza:

**Standardowo jasnoniebieski, RAL 5012.**

#### wskazówka:

Palety na beczki zob. nr 981494.

Grubość materiału: 3 mm

Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Magazynowanie: Magazynowanie substancji palnych dozwolone

Magazynowanie: Magazynowanie substancji żrących zabronione

Magazynowanie: Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska

Magazynowanie: Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3

pojemność koryta: 200 l

wysokość: 130 mm

szerokość: 2650 mm

głębokość: 1250 mm  
głębokość (wewn.): 915 mm  
nośność: 1000 kg/m<sup>2</sup>

## Opis techniczny

długość rygli	2700 mm
pojemność koryta	200 l
głębokość	1250 mm
głębokość (wewn.)	915 mm
masa	159 kg
szerokość	2650 mm
wysokość	130 mm
nośność	1000 kg/m <sup>2</sup>
Grubość materiału	3 mm
Wybór kolorów	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Magazynowanie	Magazynowanie substancji palnych dozwolone
Magazynowanie	Magazynowanie substancji żrących zabronione
Magazynowanie	Magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska
Magazynowanie	Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3