


Narożniki mat do stanowisk roboczych, długość 91 cm, czarna, kąt: 22,5 stopnie



Dane zamówienia

Numer katalogowy	964556 22,5
GTIN	662641861268
Klasa artykułu	96C

Opis

Wykonanie:

- przemysłowe maty do stanowisk roboczych, o zamkniętej antypoślizgowej powierzchni
- grubość materiału 13 mm zapewnia wysoki komfort ergonomiczny i zapobiega zmęczeniu
- elastyczny system połączeń wtykowych (płyty 91×91 cm, kąty wewnętrzne 45° i zewnętrzne 22,5°) umożliwia optymalne dostosowanie do istniejących warunków
- elastyczne krawędzie umożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
- stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN 51130 i BGR 181. 100% mieszanka gumy naturalnej do ogólnego zastosowania
- nie zawierają silikonu i metali ciężkich, więc nadają się do stosowania w lakierniach
- niezawierające DOP, DMF i substancji powodujących rozkład ozonu.

płyty o kącie wewnętrznym 45°, 6,4kg, kolor czarny. Płyty o kącie wewnętrznym 22,5°, 6,4kg, kolor czarny.

właściwości materiału: nieodporne na oleje

długość: 91 cm

Grubość: 13 mm

masa: 6,4 kg

Opis techniczny

z krawędziami ostrzegawczymi	można rozbudowywać
wtykowe	tak

Grubość	13 mm
kątownik	22,5 stopni
powierzchnia	antypoślizgowa powierzchnia
materiał	mieszanka gumy naturalnej
długość	91 cm
masa	6,4 kg
kąt wewnętrzny	22,5 stopni
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181	R9
Komfort pracy w pozycji stojącej	Izolacja (temperatura)
Komfort pracy w pozycji stojącej	Przeciwpoślizgowe
Komfort pracy w pozycji stojącej	zapobiegające zmęczeniu
ochrona przed uderzeniami	podłoga
właściwości materiału	nieodporne na oleje
kolor	czarna
Rodzaj produktu	Antypoślizgowa mata podłogowa