

Garant**Przecinak eco, neutralne, Typ: 32/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273856 32/3
GTIN	4045197989369
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Z przekazywaniem chłodziwa dla uchwytów innych producentów (np. EWS).

Zastosowanie:

Do głębokich rowków i przecinania dużych średnic.

Pasuje do:

Uchwyty nr 273893; 273894; 274095; 274097 lub uchwyty VDI nr 319132 – 319133.

Część zamienna:

Zaślepka nr 279828 1.

Ważne:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem.

Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Opis techniczny

wysokość przecinaka h_5	32 mm
wysokość h_1	25 mm
Seria	Eco
do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	110 mm

Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki