

**Garant****Przecinak eco wzmocnione, lewe, Wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273855 32/3L
GTIN	4045197989321
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Z przekazywaniem chłodziwa do uchwytów innych producentów.

**Ważne:**

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

**wskazówka:**

Ze względów konstrukcyjnych nie jest kompatybilny z uchwytami EWS nr 319148 i 319149.

Klucz montażowy nr 279920 należy zamawiać oddzielnie. Drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem od głębokości wcinania 19,5 mm. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

**Opis techniczny**

wysokość przecinaka h <sub>5</sub>	32 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	90 mm
Seria	Eco
wysokość h <sub>1</sub>	25 mm
długość całkowita L	100 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak

możliwość wcinania osiowego

nie

Rodzaj produktu

Przecinaki