

## Regały o dużej rozpiętości, dostawne, głębokości 800 mm, wysokość / szerokość półek: 3000/2140 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990995 3000/2140
GTIN	2050001686879
Klasa artykułu	960

### Opis

#### Wykonanie:

Kratownica ocynkowana, z ocynkowanymi panelami stalowymi albo płytami wiórowymi o grubości 25 mm. Różne typy rygli, w zależności od wymaganej nośności (wysokość łączników poprzecznych 55-85 mm). Szybki montaż przez połączenia wtykowe słupków typu ZG.

**Maksymalna nośność półki:** 1015 kg, **maksymalna nośność pola:** 3500 kg.

#### Opis:

#### Wymiar montażowy:

długość nominalna + liczba stojaków × 57 mm.

#### Zastosowanie:

Składowanie nieporęcznych, dużych objętościowo i ciężkich przedmiotów. Możliwe obustronne uzbrojenie i odbiór składowanej rzeczy.

#### Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy.**

#### wskazówka:

- **długość wybozeniowa (K) nie może przekraczać 1200 mm, ale tylko przy maks. obciążeniu pola 2600 kg. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki**
- **mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

grubość płyty: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2197 mm

liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi: 5

Maksymalne obciążenie półki: 950 kg

## Opis techniczny

konstrukcja regałów	regał dostawny
materiał poziomów magazynowania	płyta wiórowa
szerokość półki	2140 mm
wysokość	3000 mm
szerokość	2197 mm
głębokość półki	800 mm
liczba poziomów magazynowania z płytami wiórowymi	5
Maksymalne obciążenie półki	950 kg
montaż przez klienta	tak
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2197 mm
głębokość	800 mm
głębokość regału	800 mm
szerokość regału	2140 mm
wys. regału	3000 mm
grubość płyty	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 800 mm

