



Drabinki wolnostojące, składane, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 2X2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma z wmontowanymi zawiasami. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Norma:

DIN EN 14183.

Opis techniczny

Głębokość szczelbi / stopni	85 mm
wysokość robocza około	2,49 m
liczba stopni wraz z podestem	2x2
masa	5,7 kg
wysokość podestu bez poręczy	0,49 m

dolna szerokość zewnętrzna	0,7 m
głębokość platformy	300 mm
szerokość platformy	600 mm
możliwość chodzenia	obustronne
wykonanie stopnia	Stopień
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Podest roboczy