



Aluminiowe schodki maszynowe, liczba stopni wraz z podestem: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966148 4
GTIN	4003866400348
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Stabilna, lekka konstrukcja aluminiowa, stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej, głębokość 200 mm, podest 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Opis techniczny

wysokość robocza około	2,8 m
szerokość podstawy	1,1 m
szerokość platformy	577 mm
Głębokość szczelbli / stopni	200 mm
podstawa głęb.	0,71 m
wysokość podestu bez poręczy	0,8 m
głębokość platformy	350 mm
masa	10,1 kg
możliwość chodzenia	jednostronne

norma	DIN EN 14183
liczba stopni wraz z podestem	4
wykonanie stopnia	stopień
materiał	stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Podest roboczy

Akcesoria

Ocieplacze Typ 1	966320 1
------------------	----------