



Podest ze stopniami, szerokość stopnia 1000 mm, liczba stopni wraz z podestem: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966194 3
GTIN	4003866595297
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Nośność drabin i stopni: 300 kg
wysokość podestu bez poręczy: 0,6 m
wysięg: 997 mm
masa: 25 kg

Opis techniczny

materiał	słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
wykonanie stopnia	stopień
wysokość podestu bez poręczy	0,6 m
liczba stopni wraz z podestem	3

wysięg	997 mm
pochylenie schodów	45 stopni
długość platformy	400 mm
masa	25 kg
norma	DIN EN ISO 14 122
szerokość stopni	1000 mm
Nośność drabin i stopni	300 kg
Atrybut nazwy produktu	szerokość stopnia 1000 mm
zasada obu rąk wolnych	tak