



## Drabinki wolnostojące, składane, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 2X3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma z wmontowanymi zawiasami. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Opis techniczny

możliwość chodzenia	obustronne
wysokość podestu bez poręczy	0,74 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,75 m
wysokość robocza około	2,74 m
masa	7,9 kg

liczba stopni wraz z podestem	2x3
wykonanie stopnia	Stopień
głębokość platformy	300 mm
Głębokość szczelbi / stopni	85 mm
szerokość platformy	600 mm
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Podest roboczy