



Podest ze stopniami, szerokość stopnia 600 mm, liczba stopni wraz z podestem: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966190 3
GTIN	4003866595211
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

Norma:

DIN EN ISO 14 122

Nośność drabin i stopni: 300 kg
wysokość podestu bez poręczy: 0,6 m
wysięg: 997 mm
masa: 25 kg

Opis techniczny

wykonanie stopnia	stopień
wysięg	997 mm
wysokość podestu bez poręczy	0,6 m
norma	DIN EN ISO 14 122
długość platformy	400 mm

materiał	słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
liczba stopni wraz z podestem	3
pochylenie schodów	45 stopni
masa	25 kg
szerokość stopni	600 mm
Nośność drabin i stopni	300 kg
Atrybut nazwy produktu	szerokość stopnia 600 mm
zasada obu rąk wolnych	tak