



## Uniwersalne regały podstawowe, głębokość 500 mm, wysokość: 2500 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990010 2500
GTIN	4045197518248
Klasa artykułu	911

### Opis

#### Wykonanie:

**Bardzo stabilne, kwadratowe słupki** 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. **Półki o szczególnie dużej nośności**, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. **Obciążenie pola:** Przy odstępach półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

#### Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku - dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. **Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych**, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

#### Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, **lakier proszkowy**.

#### wskazówka:

- **Pojemniki magazynowe do regałów uniwersalnych nr 990000 – 990015 znajdują się w części 96.**
- **Dla zapewnienia stateczności regałów o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 należy przewidzieć zabezpieczenie przed przewróceniem.**

· **Dostawa w częściach, w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 180 kg

Regulacja wysokości co: 40 mm

wymiar montażowy wysokości regału podstawowego: 2504 mm

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1058 mm

szerokość półki: 1000 mm

szerokość półki w świetle: 950 mm

Liczba półek: 6

## Opis techniczny

konstrukcja regałów	regał podstawowy
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm	1375 - 5500 kg
wys. regału	2500 mm
liczba stojaków	4
montaż przez klienta	tak
Liczba półek	6
szerokość półki w świetle	950 mm
montaż wtykowy	tak
wymiar montażowy wysokości regału podstawowego	2504 mm
szerokość	1058 mm
sposób zamocowania półek	Kołki stożkowe
wysokość	2504 mm
szerokość półki	1000 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1058 mm
głębokość	552 mm
głębokość półki	500 mm
głębokość regału	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	180 kg
Regulacja wysokości co	40 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 500 mm

## Akcesoria

Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw  
wysokość 2500 mm

990105 2500

Uchwyt ścienny, komplet z mocowaniami

990195

Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami głębokość  
500 mm

990060 500

Poprzeczka przekątna, komplet z mocowaniami

990190