



## Drabinki wolnostojące, składane, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 2X4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma z wmontowanymi zawiasami. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

#### Norma:

**DIN EN 14183.**

### Opis techniczny

masa	10,3 kg
szerokość platformy	600 mm
możliwość chodzenia	obustronne
Głębokość szczebli / stopni	85 mm
wysokość robocza około	2,99 m

głębokość platformy	300 mm
wykonanie stopnia	Stopień
liczba stopni wraz z podestem	2×4
wysokość podestu bez poręczy	0,99 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,8 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Podest roboczy