

**Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron, liczba stopni: 2X5****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 966050 2X5    |
| GTIN             | 4003866403554 |
| Klasa artykułu   | 96Z           |

**Opis****Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Duża platforma z wmontowanymi zawiasami. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowym rowkowaniem i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Optymalna stabilność dzięki obustronnym, sztywnym połączeniom.

**Opis:**

**Program Z 600 / Z 500**

**Cecha szcz.:**

**Program Z 600 / Z 500**

**Norma:**

**DIN EN 131-2, TRBS 2121 und BGI 694.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

długość drabiny: 1,2 m

wysokość robocza około: 2,65 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,45 m

wysokość wzdłużnic: 87 mm

masa: 7,5 kg

**Opis techniczny**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| materiał                          | Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych |
| wykonanie stopnia                 | stopień  |
| zabezpieczenie przed rozsunięciem | obustronne, sztywne połączenie                         |
| długość drabiny                   | 1,2 m  |
| głębokość stopni                  | 85 mm  |
| norma                             | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694                       |
| wysokość wzdłużnic                | 87 mm  |
| wysokość robocza około            | 2,65 m   |
| ilość stopni                      | 2x5  |
| dolna szerokość zewnętrzna        | 0,45 m   |
| masa                              | 7,5 kg   |
| możliwość chodzenia               | obustronne   |
| Nośność drabin i stopni           | 150 kg   |