



## Drabiny przystawne, liczba stopni: 8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966080 8
GTIN	4003866403783
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Bardzo lekkie, wygodne do przenoszenia, z przyczepną, gładką powierzchnią zewnętrzną wzdłużnic. **Szerokość zewnętrzna: 400 mm.**

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Opis techniczny

ilość stopni	8
materiał	Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
szerokość	400 mm
wysokość wzdłużnic	87 mm
wykonanie stopnia	Stopień

norma	DIN EN 131-2
wysokość robocza około	3,05 m
masa	5,8 kg
długość drabiny	2,08 m
Głębokość szczebli / stopni	85 mm
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	przystawne