

**Drabiny wielofunkcyjne, 3-elementowe, Liczba stopni: 3X8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Klasa artykułu	96Z

Opis**Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Połączenie stopni ze wzdłużnicami przez wysokiej jakości wywinięcie obrzeża. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem stanowią wytrzymałe pasy perlonowe i dodatkowo 1 połączenie sztywne. Okucia opasujące wzdłużnice (wymienne). Segment górny z hakami do zaczepienia i zabezpieczeniem przed wyczepieniem. Optymalna stabilność dzięki szerokiej belce poprzecznej. Do zastosowania na ciągach schodowych, drabina górna także do zastosowania osobno jako drabina dostawna.

Norma:**DIN EN 131.****Opis techniczny**

szerokość belki poprzecznej	1 m
wykonanie stopnia	stopień
dł. jako 2-częściowej drabiny przystawnej i jako wolno stojącej drabiny z nakład. segmentem	4,1 m
ilość stopni	3x8

norma	DIN EN 131-2
masa	17,5 kg
wysokość wzdłużnic	73 mm
długość segmentów drabiny	2,45 m
długość drabiny rozłożonej	5,8 m
materiał	Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
Maks. wysokość robocza jako 3-częściowa drabina przystawna ok.	6,65 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabina wielofunkcyjna