



## Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw, głębokość 600 mm, wysokość: 2500 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	990110 2500
GTIN	4045197518163
Klasa artykułu	911

### Opis

#### Wykonanie:

□ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Znajdują się one w części 95. Ścianka boczna z 2 blaszanych segmentów perforowanych. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

#### Zastosowanie:

Do zakrywania boków regałów pojedynczych lub łączonych (ale nie między regałami). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

#### Powłoka lakiernicza:

Szary antracytowy RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9 mm

### Opis techniczny

montaż przez klienta	tak
możliwość zastosowania jako ściana działowa	nie
całkowita wysokość regału	2500 mm

szerokość	600 mm
konstrukcja ściany bocznej	dwuczęściowy
wysokość	2 500 mm
pasują do regałów półkowych wtykowych	tak
pasują do regałów o głębokości	600 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy	tak
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 600 mm