



## Drabiny przystawne, liczba stopni: 10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966080 10
GTIN	4003866403806
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Bardzo lekkie, wygodne do przenoszenia, z przyczepną, gładką powierzchnią zewnętrzną wzdłużnic. **Szerokość zewnętrzna: 400 mm.**

#### Norma:

**DIN EN 131.**

### Opis techniczny

długość drabiny	2,54 m
wysokość robocza około	3,45 m
ilość stopni	5
materiał	Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
masa	7,2 kg

wykonanie stopnia	Stopień
norma	DIN EN 131-2
szerokość	400 mm
wysokość wzdłużnic	87 mm
Głębokość szczelbi / stopni	85 mm
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	przystawne