



Drabiny przystawne, liczba stopni: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966080 12
GTIN	4003866403820
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Bardzo lekkie, wygodne do przenoszenia, z przyczepną, gładką powierzchnią zewnętrzną wzdłużnic. **Szerokość zewnętrzna: 400 mm.**

Norma:

DIN EN 131.

Opis techniczny

wykonanie stopnia	Stopień
wysokość robocza około	3,9 m
norma	DIN EN 131-2
materiał	Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wysokość wzdłużnic	87 mm

masa	8,5 kg
szerokość	400 mm
ilość stopni	12
długość drabiny	2,99 m
Głębokość szczelbi / stopni	85 mm
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	przystawne