



## Podest ze stopniami, szerokość stopnia 800 mm, liczba stopni wraz z podestem: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966192 3
GTIN	4003866595259
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych z otworami na śruby, pozwalającymi na montaż dostosowany do potrzeb. Zakres dostawy nie obejmuje uchwytów i poręczy na platformie. Dostępne pod nr 966196 i nr 966198. Nachylenie biegu 45°. Długość platformy 400 mm. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej. Część podporowa wyposażona w rolki.

#### Norma:

##### DIN EN ISO 14 122

Nośność drabin i stopni: 300 kg  
wysokość podestu bez poręczy: 0,6 m  
wysięg: 997 mm  
masa: 25 kg

### Opis techniczny

długość platformy	400 mm
wykonanie stopnia	stopień
wysięg	997 mm
masa	25 kg
wysokość podestu bez poręczy	0,6 m

materiał	słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości
pochylenie schodów	45 stopni
norma	DIN EN ISO 14 122
liczba stopni wraz z podestem	3
szerokość stopni	800 mm
Nośność drabin i stopni	300 kg
Atrybut nazwy produktu	szerokość stopnia 800 mm
zasada obu rąk wolnych	tak