



## Drabiny przystawne, liczba stopni: 14



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	966080 14
GTIN	4003866403844
Klasa artykułu	96Z

### Opis

#### Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Bardzo lekkie, wygodne do przenoszenia, z przyczepną, gładką powierzchnią zewnętrzną wzdłużnic. **Szerokość zewnętrzna: 400 mm.**

#### Norma:

**DIN EN 131.**

#### wskazówka:

Według DIN EN 131 z poprzeczką.

### Opis techniczny

materiał	Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia	Stopień
norma	DIN EN 131-2
wysokość robocza około	4,35 m

szerokość	400 mm
wysokość wzdłużnic	87 mm
długość drabiny	3,42 m
masa	11,4 kg
ilość stopni	14
Głębokość szczelbi / stopni	85 mm
Liczba usztywnień poprzecznych	1
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	przystawne