

**Garant****Uniwersalne regały dostawne, głębokość 400 mm, wysokość: 2500mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	990005 2500
GTIN	4045197518262
Klasa artykułu	91I

## Opis

### Wykonanie:

**Bardzo stabilne, kwadratowe słupki** 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. **Półki o szczególnie dużej nośności**, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. **Obciążenie pola:** Przy odstępie półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

### Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku – dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. **Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych**, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

### Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, **lakier proszkowy**.

### wskazówka:

- **Pojemniki magazynowe do wyposażenia regałów uniwersalnych znajdują się w grupie 96.**

- Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
- Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

## Opis techniczny

wymiar montażowy wysokości regału dostawnego	2504 mm
montaż przez klienta	tak
konstrukcja regałów	regał dostawny
szerokość półki	1000 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1031 mm
szerokość półki w świetle	950 mm
sposób zamocowania półek	Kołki stożkowe
maksymalne obciążenie pola regałów o rozstawie półek 600 mm	1375 - 5500 kg
montaż wtykowy	tak
Liczba półek	6
liczba stojaków	2
wys. regału	2500 mm
głębokość półki	400 mm
głębokość regału	400 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	180 kg
Regulacja wysokości co	40 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 400 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

## Akcesoria

Półki do regału, z 4 wspornikami i z 4 klinami głębokość 400 mm

990060 400

Słupki regałów, ze stopką z tworz. sztucz, sztuka wysokość  
2500 mm

990050 2500

Kliny i zestawy kołków stożkowych do regałów  
uniwersalnych

968420