



Podesty ze schodami, na rolkach, wejście z dwóch stron, liczba stopni wraz z podestem: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966270 7
GTIN	4003866419852
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Komfortowe podesty ze schodami o głębokości stopni 200 mm (nachylenie biegu 60°). Obszerna platforma (600×800 mm) z poręczami (wysokość 1,00 m) i listwami na wysokości stóp i kolan. Cztery amortyzowane kółka skrętne o 125 mm (z tego 2 z hamulcem).

Opis:

Program Z 600 / Z 500

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

DIN EN 131-7

wskazówka:

- **poręcz obowiązkowa od wysokości podestu 1 m lub od 5 stopni. Nie wchodzi do zakresu dostawy. Zamawiać oddzielnie jako nr 966225**
- **wysyłka w stanie zdemontowanym, w podzespołach ułatwiających montaż. Dostawa bez montażu.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

wysokość podestu bez poręczy: 1,68 m

szerokość podstawy: 1,09 m

podstawa głęb.: 2,63 m
masa: 55 kg

Opis techniczny

podstawa głęb.	2,63 m
wysokość podestu bez poręczy	1,68 m
szerokość platformy	600 mm
głębokość stopni	200 mm
głębokość platformy	800 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
pochylenie schodów	60 stopni
masa	55 kg
norma	DIN EN 131-7
możliwość chodzenia	obustronne
Ø kółek skrętnych	125 mm
liczba stopni wraz z podestem	7
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2
platforma z poręczami	tak
szerokość podstawy	1,09 m
wykonanie stopnia	stopień
listwa kolanowa	tak
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak