



Drabiny podestowe składane, liczba stopni wraz z podestem: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966275 8
GTIN	4003866416783
Klasa artykułu	96Z

Opis

Wykonanie:

Drabina o zwartej konstrukcji z platformą roboczą (400x400 mm), stopniami o głębokości 80 mm, półką i umieszczoną z 3 stron poręczą. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Cecha szcz.:

Program Z 600 / Z 500

Norma:

EN 131

Nośność drabin i stopni: 150 kg
wysokość podestu bez poręczy: 2,11 m
szerokość platformy: 400 mm
głębokość platformy: 400 mm
szerokość podstawy: 0,77 m
podstawa głęb.: 1,75 m
masa: 19,1 kg

Opis techniczny

możliwość chodzenia	jednostronne
głębokość platformy	400 mm

z korytkiem do odkładania części	tak
szerokość platformy	400 mm
Poręcze	2
podstawa głęb.	1,75 m
szerokość podstawy	0,77 m
listwa kolanowa	nie
liczba stopni wraz z podestem	8
zabezpieczenie przed rozsunięciem	obustronne, sztywne połączenie
wysokość podestu bez poręczy	2,11 m
głębokość stopni	80 mm
norma	EN 131
masa	19,1 kg
Nośność drabin i stopni	150 kg
zasada obu rąk wolnych	tak
taboret Safer Step	tak
Rodzaj produktu	Drabina podestowa